

Bruksområde

Punktsprinkler är en automatisk släckare. I ventilen finns en glasbehållare som sprängs vid 68 °C vid eventuell brand, vilket medför att pulverbehållare aktiveras. Punktsprinkler är lämplig för släckning av de flesta typer av bränder. Släckarna har ett effektivt pulver som garanterar maximal släckeffekt.

Användningsområde

Soprum och förråd, punktskydd, industri/maskin med brandfarliga processer, mindre rum.

Släckmedlets funktion

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Placering

Pulversprinklern fästes i taket ovanför objektet som ska skyddas med en enkel konsol. Ingen vatteninstallation eller rördragnig krävs. Bäst effekt erhålls om ventilutloppet placeras på en höjd av 1,5 till 3 meter ovanför brandrisken.

Aktiveringstemperatur

68 °C.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av pulversprinklern är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i släckaren.

Underhåll av släckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS's serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller SS 3656 och CGS's serviceinstruktioner.



TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	ABC	Modell:	AUT6001
Effektivitetsklass:		Art.nr:	600206
Temperaturområde:	-30 °C / +60 °C	EAN.nr:	7320896002067
Drivgas:	N ₂ , Kvävgas	EN3 Testrapport:	
Släckmedel:	MAP 40	MED cert:	
Mängd:	6kg	Certifiering:	CE
Tömningstid:	16 s		
Kastlängd:			
Arbetstryck:	14 Bar		
Cylindermaterial:	Stål		
Vikt (kg):	11		
Höjd (mm):	225		
Diamter (mm):	0		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast CGS specificerade släckmedel och reservdelar.